

KÄRCHER**Delrenser, Type: BIO****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	082940 BIO
GTIN	2050001938077
Artikelklasse	03P

Beskrivelse**Udførelse:**

Delerenser i førsteklasses materialer. Den intensive rengøring sker ved hjælp af vandbaserede rengøringsmidler **uden opløsningsmidler** og fjerner fedt, olie og andet snavs uden besvær. Takket være anvendelse af relevante rengøringsmidler kan delene endvidere konserveres i et bestemt tidsrum. Olie, smøremidler og andre fedttyper nedbrydes ved hjælp af mikroorganismer. Ergonomisk udformet arbejdsområde.

Anvendelse:

F.eks. produktion, vedligeholdelse, værksted, metalbearbejdning.

Producentbetegnelse: PC 100 M2 BIO

Netspænding: 220 - 240 V

Antal strømfaser: 1

Tankekapaletet: 80 l

Længde, apparat i alt: 952 mm

Bredde, apparat i alt: 1181 mm

Teknisk beskrivelse

Varmeeffekt	1 kW
-------------	------

Nyttelast	100 kg
Tankkapacitet	80 l
Netfrekvens	50 Hz
Højde, apparat i alt	1067 mm
Lydtrykniveau	58 dB(A)
Længde, apparat i alt	952 mm
Bredde, apparat i alt	1181 mm
Maks. temperatur	40 °C
Antal strømfaser	1
Vægt	44 kg
Materiale, hus / ramme	HDPE-kunststof
Netspænding	220 - 240 V
Tilslutningseffekt	1 kW
Tryk	0,3 bar
Producentbetegnelse	PC 100 M2 BIO
Pumpemængde	900 l/h
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Delrenser

Tilbehør

Delrengøringsmiddel BIO Producentbetegnelse BCPMS	082942 BCPMS
Delrengøringsmiddel BIO Producentbetegnelse BIO20	082942 BIO20
Filtermåtte 3-lags til BIO delerenser Type BIO	082948 BIO