

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251912 20/08
GTIN	4045197651259
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	MWLNR/L 2020K08
Stift	259049 2
Underlægsplade	259031 41
Plattestørrelse	8 mm
Skrue- sæt	259023 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Spændejern	259038 12
Hovedlængde L ₁	28 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 41	259031 41
Stift Type 2	259049 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Spændejern Type 12	259038 12
Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500