

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251912 25/08
GTIN	4045197651266
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Stift	259049 2
Underlægsplade	259031 41
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Skrue- sæt	259023 2
Hovedlængde L ₁	31 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Spændejern	259038 12
ISO-kode holder	MWLNLR/L 2525M08
Plattestørrelse	8 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 41	259031 41
Stift Type 2	259049 2
Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
Spændejern Type 12	259038 12
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500