

**KOMET KUB Centron® Powerline borekrone, Ø DC m7: 37mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236651 37
GTIN	4047109227101
Artikelklasse	24L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Borespidsen fører værktøjet præcist ind i boreakslen og sikrer dermed rethed og højeste processikkerhed, stabilitet ned til boreddybder på maks. 9×D.

Mulighed for forboring på plane, lige flader uden pilotboring.

Borekrone uden føringsdele og indstilling af disse.

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Med centrerspids nr. 236659.

Med vendeskærsplatter nr. 236520 – 236576.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skrue til basisenhed	239653 15IP
Centrerspids-størrelse	50
Vendeplatteskruesæt	239652 20IP (6,3 Nm)
Basisenheds- størrelse	33
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 120508
Antal skær Z	2

Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	37
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Bundhulsboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 20IP	239652 20IP
8 mm-klinge, med magnetmed 1/4 tomme bitholder Hel længde 50 mm	659874 50
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 15IP	239653 15IP
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 1600 cNm	659957 1600