

Garant
eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/08 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251905 16/08
GTIN	4045197651181
Artikelklasse	21U

Beskrivelse
Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PWLNR/L 1620X08

passende vendeskærsplatter: WN.. 0804..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Underlægsplade: 259031 19

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PWLNR/L 1620X08
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Fjeder	259046 1
Knæled	259015 3

Skafstørrelse	16 mm
Knæledsskrue	259018 3
Plattestørrelse	8 mm
Hovedlængde L ₁	34 mm
Underlægsplade	259031 19
Samlet længde L	81 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskruer Type 3	259018 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 3	259015 3
Underlagsplade Type 19	259031 19
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjeder Type 1	259046 1