

**KOMET® basisenhed, 6×D, Ø DC: 72mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236652 72
GTIN	4047109095977
Artikelklasse	24K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker op til 6×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Passer til borekrone	72 - 81 mm
Nyttelængde L ₁	460 mm
Basisenheds-Ø d ₁	70,5 mm
ABS® skaft-Ø D _s	100 mm
Samlet længde L _{i alt}	540 mm
Nominel Ø D	72
Boreddybde for vendeplattebor op til	6×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

