

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/08mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	251936 32/08
GTIN	4045197651426
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Stift	259049 5
ISO-kode holder	A32S MWLNR/L08
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Midterforskydning L_3	22 mm
Spændejern	259038 12
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Plattestørrelse	8 mm
Underlægsplade	259031 41
Skrue- sæt	259023 3
Samlet længde L	250 mm
Spænde højde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern Type 12	259038 12
Stift Type 5	259049 5
Underlagsplatte Type 41	259031 41
Skrue- sæt10 dele Type 3	259023 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500