

**KOMET® basisenhed, 8×D, Ø DC: 33mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236654 33
GTIN	4047109076273
Artikelklasse	24K

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	290 mm
Passer til borekrone	33 - 39,2 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	330 mm
Basisenheds-Ø $d_1$	32 mm
ABS® skaft-Ø $D_s$	50 mm
Nominel Ø D	33
Boreddybde for vendeplattebor op til	8×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor



