

**KOMET KUB Centron® Powerline borekrone, Ø DC m7: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236651 20
GTIN	4047109226937
Artikelklasse	24L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Borespidsen fører værktøjet præcist ind i boreakslen og sikrer dermed rethed og højeste processikkerhed, stabilitet ned til boreddybder på maks. 9×D.

Mulighed for forboring på plane, lige flader uden pilotboring.

Borekrone uden føringsdele og indstilling af disse.

**Anvendelse:**

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Med centrerspids nr. 236659.

Med vendeskærsplatter nr. 236520 – 236576.

**Bemærk:**

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Basisenheds- størrelse	20
Centrerspids-størrelse	10
Skrue til basisenhed	239653 8IP8
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOEX 060306
Antal skær Z	2
Vendeplatteskruesæt	239652 6IP2 (1,0 Nm)

Serie	KUB Centron®
Nominel Ø D	20
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Bundhulsboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendepattebor

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP	674252 6IP
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP8	239653 8IP8
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm	211750 1,0