

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251917 20/06 |
| GTIN | 4045197651365 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|------------------|
| ISO-kode holder | PWLNLR/L 2020K06 |
| Plattestørrelse | 6 mm |
| Knæledsskrue | 259018 6 |
| Knæled | 259015 9 |
| Fjederstiftsæt | 259047 3 |
| Funktionsbredde L ₄ | 25 mm |
| passende vendeskærsplatter | WN.. 0604.. |
| Skaftstørrelse | 20 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 16 mm |
| Underlægsplade | 259031 25 |
| Fjedersæt | 259044 5 |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indsatstype | Venstre |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Anvendelse | Plandrejning |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Underlagsplatte Type 25 | 259031 25 |
| PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm | 674242 2,5 |
| Knæledsskrue Type 6 | 259018 6 |
| Fjederstifsæt10 dele Type 3 | 259047 3 |
| Fjedersæt10 dele Type 5 | 259044 5 |
| Knæled Type 9 | 259015 9 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |