

**KOMET® basisenhed, 4×D, Ø DC: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236653 26
GTIN	4047109076228
Artikelklasse	24K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker op til 4×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L_1	130 mm
Passer til borekrone	26 - 32 mm
Basisenheds-Ø d_1	25 mm
ABS® skaft-Ø D_s	50 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	160 mm
Nominel Ø D	26
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

