

**KOMET® basisenhed, 8×D, Ø DC: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236654 40
GTIN	4047109076181
Artikelklasse	24K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker til 8 (9)×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	390 mm
ABS® skaft-Ø D_s	63 mm
Basisenheds-Ø d_1	38,5 mm
Passer til borekrone	40 - 45 mm
Nyttelængde L_1	340 mm
Nominal Ø D	40
Boreddybde for vendeplattebor op til	8×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

