

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/06mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251917 25/06
GTIN	4045197651372
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 25
Knæled	259015 9
ISO-kode holder	PWLNLR/L 2525M06
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Plattestørrelse	6 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Hovedlængde L ₁	16 mm
Knæledsskrue	259018 6
Fjedersæt	259044 5
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 25	259031 25
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæled Type 9	259015 9
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500