

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251913 32/08
GTIN	4045197656964
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skrue- sæt	259023 2
Plattestørrelse	8 mm
Underlægsplade	259031 41
Skaftstørrelse	32 mm
Spændejern	259038 12
Stift	259049 2
Hovedlængde L ₁	32 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
ISO-kode holder	MWLNLR/L 3232P08
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Spændejern Type 12	259038 12
Skrue- sæt10 dele Type 2	259023 2
Stift Type 2	259049 2
Underlagsplatte Type 41	259031 41
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500