

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251942 20/06
GTIN	4045197651488
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Plattestørrelse	6 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Knæled	259015 14
Knæledsskrue	259018 10
ISO-kode holder	A20Q PWLNR/L06
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde L_2	19 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Knæledsskrue Type 10	259018 10
Knæled Type 14	259015 14
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500