

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251937 25/08
GTIN	4045197651440
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Stift	259049 3
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Underlægsplade	259031 41
Plattestørrelse	8 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
ISO-kode holder	A25R MWLNR/L08
Spændejern	259038 12
Skrue- sæt	259023 3
Midterforskydning L_3	17 mm
Samlet længde L	200 mm
Spænde højde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Underlagsplatte Type 41	259031 41
Spændejern Type 12	259038 12
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skrue- sæt10 dele Type 3	259023 3
Stift Type 3	259049 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500