

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 25/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251942 25/08
GTIN	4045197656971
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Underlægsplade	259031 40
Plattestørrelse	8 mm
Knæledsskrue	259018 8
Fjederstiftsæt	259047 2
ISO-kode holder	A25R PWLNR/L08
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Fjedersæt	259044 2
Knæled	259015 2
Midterforskydning L_3	17 mm
Samlet længde L	200 mm
Spændehøjde L_2	24 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	25 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Underlagsplatte Type 40	259031 40
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Knæledsskrue Type 8	259018 8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500