

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251937 32/08
GTIN	4045197651457
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Mindste forborings-Ø D_{min}	40 mm
Plattestørrelse	8 mm
Skrue- sæt	259023 3
Spændejern	259038 12
Midterforskydning L_3	22 mm
Stift	259049 5
Underlægsplade	259031 41
ISO-kode holder	A32S MWLNR/L08
Samlet længde L	250 mm
Spænde højde L_2	31 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja

Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Underlagsplatte Type 41	259031 41
Spændejern Type 12	259038 12
Skrue- sæt10 dele Type 3	259023 3
Stift Type 5	259049 5
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500