

**KOMET® basisenhed, 6×D, Ø DC: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236652 26
GTIN	4047109076235
Artikelklasse	24K

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Processikker op til 6×D.**
- **Stabilt delingssted mellem basisenhed og borekrone.**
- **Skaftudførelse ABS.**

Anvendelse:

Til roterende og stående såvel som vertikal og horisontal brug i alle materialer.

Bemærk:

Yderligere størrelser og reservedele fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

ABS® skaft-Ø D _s	50 mm
Nyttelængde L ₁	175 mm
Passer til borekrone	26 - 32 mm
Samlet længde L _{i alt}	210 mm
Basisenheds-Ø d ₁	25 mm
Nominel Ø D	26
Boredybde for vendeplattebor op til	6×D
Skaft	ABS
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

