

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251916 20/06
GTIN	4045197651303
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	PWLNLR/L 2020K06
Plattestørrelse	6 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæled	259015 9
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Knæledsskrue	259018 6
Hovedlængde L <sub>1</sub>	16 mm
Fjedersæt	259044 5
Underlægsplade	259031 25
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæledsskrue Type 6	259018 6
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2,5 mm	674242 2,5
Knæled Type 9	259015 9
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Underlagsplatte Type 25	259031 25
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500