

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251942 32/08
GTIN	4045197656988
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 40
Fjederstiftsæt	259047 2
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	40 mm
Knæled	259015 2
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Plattestørrelse	8 mm
Fjedersæt	259044 2
Midterforskydning $L_3$	22 mm
Knæledsskrue	259018 2
ISO-kode holder	A32S PWLNR/L08
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde $L_2$	31 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

## Tilbehør

Underlagsplatte Type 40	259031 40
Knæledsskrue Type 2	259018 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500