

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 16/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251943 16/06
GTIN	4045197651495
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	21 mm
ISO-kode holder	A16M PWLNR/L06
Midterforskydning L_3	11 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
Knæled	259015 14
Plattestørrelse	6 mm
Knæledsskrue	259018 10
Samlet længde L	150 mm
Spændehøjde L_2	15,25 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Knæled Type 14	259015 14
Knæledsskrue Type 10	259018 10
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
