

**CCMT 120412, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260206 CA6525
GTIN	4960664491865
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 120412 CA6525 Type: CA6525
Spånbryder: GK
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Hjørneradius	1,2 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Spånbryder	GK

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120412
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning