

HOLEX®**CCMT 120408 Sæt med 10 stk., Type: HBX130****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260218 HBX130
GTIN	4045197668752
Artikelklasse	22D

Beskrivelse

CCMT 120408 Sæt med 10 stk. HBX130 Type: HBX130
Spånbryder: MM
Skæredybde a_p : 0,1 - 3,75 mm
Tilspænding f : 0,06 - 0,36 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,06 - 0,36 mm/o
Spånbryder	MM
Skærebetingelse	let afbrudt
Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,1 - 3,75 mm
Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min

Type	HBX130
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknýtning	neutral