

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260308 20/11
GTIN	4045197652591
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	20,5 mm
Underlægsplade	269005 3
Skrue til underlagsplade	269013 2
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	11 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 2020K11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm

659957 500