

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251112 25/15
GTIN	4045197656773
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	PSSNR/L 2525M15
Fjederstiftsæt	259047 4
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Fjedersæt	259044 6
Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	259031 37
Plattestørrelse	15 mm
Knæled	259015 12
Knæledsskrue	259018 11
Samlet længde L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt 10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Knæled Type 12	259015 12
Fjedersæt 10 dele Type 6	259044 6
Underlagsplatte Type 37	259031 37
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500