

**Garant****Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 20/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251943 20/06
GTIN	4045197651501
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	13 mm
Knæled	259015 14
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	25 mm
Knæledsskrue	259018 10
Plattestørrelse	6 mm
passende vendeskærsplatter	WN.. 0604..
ISO-kode holder	A20Q PWLNR/L06
Samlet længde L	180 mm
Spændehøjde $L_2$	19 mm
Indstillingsvinkel $\kappa$	95 grader
Skaft-Ø $D_s$	20 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3xD
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

---

**Tilbehør**

Knæled Type 14	259015 14
Knæledsskrue Type 10	259018 10
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 2 mm	674242 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500