


CCMT 120404, Type: CA6525

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260202 CA6525
GTIN	4960664491841
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 120404 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	M
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm
Spånbryder	GK
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120404
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning