

**HOLEX®****CCMT 060204 Sæt med 10 stk., Type: HBX020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260212 HBX020
GTIN	4045197668578
Artikelklasse	22D

**Beskrivelse**

CCMT 060204 Sæt med 10 stk. HBX020 Type: HBX020  
Spånbrøder: PM  
Skæredybde  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,06 - 0,36 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 300 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	PM
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 300 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding $f$	0,06 - 0,36 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Primær anvendelse	P
Skærebetingelse	let afbrudt

Type	HBX020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Serie	Skærholder
Serie	eco-skærholdere
Serie	Skærehoved
Serie	Borestang
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 060204
Antal skift/skær	2
Vendeplattetilknøtning	neutral