

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260307 10/07
GTIN	4045197654885
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 22
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Skaftstørrelse	10 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Hovedlængde L ₁	7 mm
Plattestørrelse	7 mm
ISO-kode holder	SDHCR/L 1010E07
Samlet længde L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500