

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260308 25/11
GTIN	4045197652607
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	SDJCR/L 2525M11
Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 3
Hovedlængde L ₁	21,5 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500