

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/15mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251112 32/15
GTIN	4045197656780
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PSSNR/L 3232P15
Fjederstiftsæt	259047 4
Plattestørrelse	15 mm
Underlægsplade	259031 37
Knæledsskrue	259018 11
Fjedersæt	259044 6
Hovedlængde L ₁	36 mm
Knæled	259015 12
passende vendeskærsplatter	SN.. 1506..
Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Samlet længde L	170 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
Underlagsplatte Type 37	259031 37
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659957 500