

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260307 12/07
GTIN	4045197654892
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	SDHCR/L 1212F07
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500