

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 32/08mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251943 32/08
GTIN	4045197657008
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 2
Plattestørrelse	8 mm
Fjederstiftsæt	259047 2
Underlægsplade	259031 40
Knæledsskrue	259018 2
Midterforskydning L ₃	22 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	40 mm
Fjedersæt	259044 2
ISO-kode holder	A32S PWLNR/L08
passende vendeskærsplatter	WN.. 0804..
Samlet længde L	250 mm
Spændehøjde L ₂	31 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D _s	32 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Knæledsskrue Type 2	259018 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Knæled Type 2	259015 2
Underlagsplatte Type 40	259031 40
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500