

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260309 10/07
GTIN	4045197655349
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	SDJCR/L 1010E07
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	13 mm
Skaftstørrelse	10 mm
Plattestørrelse	7 mm
Samlet længde L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500