

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12 mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251103 16/12 |
| GTIN | 4045197650726 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PSSNR/L 1616X12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Underlægsplade: 259031 14

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------------|
| passende vendeskærsplatter | SN.. 1204.. |
| Underlægsplade | 259031 14 |
| Skaftstørrelse | 16 mm |
| Knæledsskrue | 259018 3 |
| ISO-kode holder | PSSNR/L 1616X12 |

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Plattestørrelse | 12 mm |
| Fjeder | 259046 1 |
| Hovedlængde L ₁ | 34 mm |
| Knæled | 259015 3 |
| Funktionsbredde L ₄ | 25 mm |
| Samlet længde L | 81 mm |
| Indsatstype | Venstre |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indvendig køling | ja |
| Indstillingsvinkel κ | 45 grader |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm | 674242 3 |
| Fjeder Type 1 | 259046 1 |
| Knæled Type 3 | 259015 3 |
| Knæledsskruer Type 3 | 259018 3 |
| Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659906 500 |
| Underlagsplatte Type 14 | 259031 14 |