

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260306 10/07
GTIN	4045197654861
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	12 mm
Hovedlængde L ₁	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Skaftstørrelse	10 mm
Plattestørrelse	7 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	SDHCR/L 1010E07
Samlet længde L	70 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500