

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251103 20/12
GTIN	4045197650733
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PSSNR/L 2020X12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 93 mm

Underlægsplade: 259031 14

Teknisk beskrivelse

Fjeder	259046 1
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 2020X12
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm

Underlægsplade	259031 14
Hovedlængde L ₁	34 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Knæled	259015 3
Knæledsskrue	259018 3
Samlet længde L	93 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 3	259015 3
Fjeder Type 1	259046 1
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæledsskruer Type 3	259018 3
Underlagsplatte Type 14	259031 14