

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260306 12/07
GTIN	4045197654878
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	12 mm
ISO-kode holder	SDHCR/L 1212F07
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
