

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260309 16/11
GTIN	4045197652621
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SDJCR/L 1616H11
Underlægsplade	269005 3
Skrue til underlagsplade	269013 2
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500