

Garant**eco-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251103 25/12
GTIN	4045197650740
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 317900 – 319886.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PSSNR/L 2525X12

passende vendeskærsplatter: SN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 105,5 mm

Underlægsplade: 259031 14

Teknisk beskrivelse

Fjeder	259046 1
Skaftstørrelse	25 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Knæledsskrue	259018 3
ISO-kode holder	PSSNR/L 2525X12

Hovedlængde L ₁	34 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Knæled	259015 3
Underlægsplade	259031 14
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L	105,5 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplade Type 14	259031 14
Knæledsskruer Type 3	259018 3
PrecisionBit til sekskant, skaft E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Fjeder Type 1	259046 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Knæled Type 3	259015 3