

**CCMT 120408, Type: CA6525****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260204 CA6525
GTIN	4960664491858
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CCMT 120408 CA6525 Type: CA6525

Spånbryder: GK

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 3 mmTilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min**Teknisk beskrivelse**

Spånbryder	GK
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Skæredybde a_p	0,5 - 3 mm

Type	CA6525
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT 120408
Antal skift/skær	2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning