

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260306 16/11
GTIN	4045197652522
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
ISO-kode holder	SDHCR/L 1616H11
Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L ₁	12 mm
Skrue til underlagsplade	269013 2
Funktionsbredde L ₄	20 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Underlægsplade	269005 3
Samlet længde L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500