

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260309 20/11
GTIN	4045197652638
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20,5 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 2
Skrue til underlagsplatte	269013 2
Underlægsplade	269005 3
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	SDJCR/L 2020K11
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

**Tilbehør**

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm

659957 500