

## HEDI

### Mobil LED-projektør, 230 V, Effektforbrug: 30W



#### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081211 30
GTIN	4003644002177
Artikelklasse	08B

#### Beskrivelse

**Udførelse:**

Trykstøbt aluminiumshus med aluminiumsreflektor og lyskilde. Tænd/sluk-kontakt på kabinettet. SMD-LED-lygte til mobil anvendelse med robust stativ (komplet beskyttelse).

**Funktion:**

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

#### Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	30 W
Lysnet	2500 lm
Vægt	4400 g
Tilslutningskabel, længde	5 m
Lyskilde	LED-modul
Energiforsyning	Med kabel
Nominal spænding	230 V

Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Samlet længde	240 mm
Totalbredde	200 mm
Samlet højde	280 mm
Produktnavnsegenskab	230 V
Produkttype	Lampe