

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260306 20/11
GTIN	4045197652539
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 2
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Underlægsplade	269005 3
Skaftstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 2
ISO-kode holder	SDHCR/L 2020K11
Samlet længde L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	107,5 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2

269013 2

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underlagsplatte Type 3

269005 3

Vendeplatteskruesæt Type 22

269028 22

Vendeplatteskruesæt Type 2

269028 2

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500