

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 80mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236660 80
GTIN	4047109090507
Artikelklasse	24L

Beskrivelse**Udførelse:**

Vendeplattebor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

Processikker op til 6xD.**Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

Leveringsomfang:

Borekrone med indbygningsdele.

Bemærk:

Reserve dele på forespørgsel

Teknisk beskrivelse

Centerspids-størrelse	80
ABS® T Ø d	50 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX06T304
Vendeplatteskruesæt	239655 10IP (2,8 Nm)

Udv. Ø d ₁	78,5 mm
Antal skær Z	1
Nominel Ø D	80
Udhængslængde L _A	75 mm
Skaft	ABS
Boranvendelse	Bundhulsboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 80	236662 80
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239655 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 80	236661 80