

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 22
Hovedlængde L ₁	17 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	SDJCR/L 1212F07
Skaftstørrelse	12 mm
Samlet længde L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Vendeplatteskruesæt Type 22	269028 22
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500