

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251112 20/12
GTIN	4045197650856
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	25 mm
Knæledsskrue	259018 2
passende vendeskærsplatter	SN.. 1204..
Fjedersæt	259044 2
Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	12 mm
Knæled	259015 2
Fjederstiftsæt	259047 2
Hovedlængde L ₁	29 mm
ISO-kode holder	PSSNR/L 2020K12
Underlægsplade	259031 20
Samlet længde L	125 mm
Serie	QuickTurn
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej

Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskrue Type 2	259018 2
Knæled Type 2	259015 2
Fjederstifsæt10 dele Type 2	259047 2
Fjedersæt10 dele Type 2	259044 2
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 3 mm	674242 3
Underlagsplatte Type 20	259031 20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500