

**KOMET KUB® V464 borkrone, Ø DC m7: 135mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	236660 135
GTIN	4047109090606
Artikelklasse	24L

**Beskrivelse****Udførelse:**

Vendeplattabor (borekrone) med vendeplatteindsatser og ABS® T-integration, højreskærende. Vendeplatteindsatsen til den udvendige vendeplatte kan indstilles +5 mm i Ø. Bruges sammen med ABS® N-beslag og ABS® T-forlængere Processikker op til 6xD.

**Processikker op til 6xD.****Anvendelse:**

Med centrerspids nr. 236661 – 236662.

Med vendeskærsplatter nr. 236740 – 237080.

**Leveringsomfang:**

Borekrone med indbygningsdele.

**Bemærk:**

Reserve dele på forespørgsel

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	WOEX06T304
Antal skær Z	1
ABS® T Ø d	80 mm
Centerspids-størrelse	115

Vendeplatteskruesæt	239655 10IP (2,8 Nm)
Udv. Ø d <sub>1</sub>	132,5 mm
Nominel Ø D	135
til tomme-Ø	5 5/16 tommer
Udhængslængde L <sub>A</sub>	90 mm
Skaft	ABS
Boranvendelse	Bundhulsboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236662 115
KOMET KUB® V464 centrerspids HSS Type 115	236661 115
Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 10IP	239655 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,8 Nm	211750 2,8